

Информация о продукте LEWABRANE® RO S085 HF 4040

X Lewabrane®


Lewabrane® RO S085 HF 4040 – это рулонный обратноосмотический элемент на основе композиционной полиамидной мембраны, предназначенный для обессоливания морской воды. Мембрана Lewabrane® RO S085 HF 4040 характеризуется превосходной эксплуатационной устойчивостью и высокой степенью полимеризации активного полиамидного слоя, что делает ее особенно подходящей для опреснения высокосолёных вод с применением насосов высокого давления.

Общая информация

	Ед. изм. (метрические)	Ед. изм. (US)
Толщина разделителя потока	0,8 mm	31 mil
Активная площадь	7,9 m ²	85 ft ²
Средняя селективность	99,8 %	99,8 %
Минимальная селективность	99,5 %	99,5 %
Средняя скорость потока пермеата	92,0 %	92,0 %
Средняя скорость потока пермеата	7,2 m ³ /d	1910 gpd
Минимальная скорость потока пермеата	5,8 m ³ /d	1530 gpd

Элемент протестирован при следующих условиях: рабочее давление 55,2 бар, концентрация NaCl 32.000 мг / л (либо при тестировании на смешанном растворе концентрация NaCl 32.000 мг/л и концентрация бора 5 мг/л), рабочая температура 25 ° C, pH 8, извлечение пермеата 8%.

Размеры элемента



	A (длина)	B (диаметр)	C (наружный диаметр)	D (длина)
Ед. изм. (метрические)	1016 mm	100 mm	19 mm	26 mm
Ед. изм. (US)	40 inch	3,9 inch	0,75 inch	1,05 inch

Данный документ содержит важную информацию и должен быть прочитан целиком.

Редакция: 2014-11-25

Предыдущая редакция: 2014-10-15

LANXESS
Energizing Chemistry

Условия эксплуатации

	Ед. изм. (метрические)	Ед. изм. (US)
Рабочее давление, не более	83 bar	1200 psi
Рабочая температура, не более	45 °C	113 °F
Индекс SDI, не более	5	5
Поток воды на входе, не более	4,0 m³/h	18 gpm
Поток концентрата, не менее	0,6 m³/h	3 gpm
Диапазон pH во время работы	2 - 11	2 - 11
Диапазон pH во время очистки	1 - 12	1 - 12
Перепад давления, не более	1,0 bar	15 psi
перепад давления в корпусе, не более	3,5 bar	50 psi
Концентрация хлора, не более	0,1 ppm	0,1 ppm

Дополнительная информация

- Обращаться с RO элементами с осторожностью, не бросать элемент.
- Каждый элемент RO протестирован водой, законсервирован 1% раствором бисульфита натрия, и находится в вакуумной упаковке не пропускающей кислород.
- Во время хранения, избегайте замерзания и прямых солнечных лучей. Температура должна быть не выше 35 ° C (95 ° F).

После установки

- Держите RO элементы во влажном состоянии, а также используйте совместимые консерванты для хранения продолжительностью более 7 дней.
- При первоначальном запуске дать стечь первому пермеату в течение 30 мин
- Ни при каких условиях обратное давление пермеата не должно превышать рабочее давление.
- Проведите очистку мембраны, если перепад давления увеличивается на 20%, или проницаемость снижается на 10%.
- Используйте только те реагенты, которые совместимы с мембраной.
- Дополнительная техническая информация доступна на сайте www.lpt.lanxess.com.

Приведенная выше информация, а также наши письменные, устные и основанные на экспериментах консультации по технологии применения, осуществляются самым добросовестным образом, но считаются лишь рекомендациями, не имеющими обязательной силы, также и в отношении возможных охраняемых прав третьих лиц. Консультации не освобождают Вас от собственной проверки наших консультационных рекомендаций и наших продуктов на их пригодность для предусмотренных технологических процессов и целей. Применение, использование и переработка наших продуктов, а также продуктов, изготовленных Вами на основании наших консультаций по технологии применения лежат за пределами наших возможностей контроля и поэтому находятся исключительно в сфере Вашей ответственности. Продажа продуктов осуществляется в соответствии с нашими ""Общими условиями продажи и поставки"". Вся информация и техническая поддержка предоставляется без гарантий и может быть изменена без предупреждений. Вы принимаете и освобождаете нас от ответственности в правонарушениях, контрактах и др., связанных с использованием нашей продукции, технической поддержки или предоставлении информации. Любое утверждение, не содержащееся здесь, не авторизовано и не связано с нами. Ничего, из приведенного здесь не может быть истолковано как рекомендация к использованию любого продукта в противоречии с патентом, связанным с материалом или его использованием. Никакой лицензии не подразумевается или она предоставляется при заявлении любого патента.

LANXESS Deutschland
GmbH
BU LPT
D-50569 Köln

www.lpt.lanxess.com

Данный документ содержит важную информацию
и должен быть прочитан целиком.

Редакция: 2014-11-25

Предыдущая редакция: 2014-10-15